

Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine DLSO-SL

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Die Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschinen DLSO-SL 800 bis 2000 dienen zur optimalen Reinigung der Schuhsohlen bei einem hohen Maß an Sicherheit durch die hygienische Zwangsführung des Personals.

Zwei waagrecht liegende und rotierende Bürsten, die mit einem hochklappbaren Laufrost aus Edelstahlrundmaterial abgedeckt sind, garantieren eine schnelle Reinigung der Sohlen.

Der Bürstenlauf unter Zugabe des Wasser-/Reinigungsmittelgemisches wird mittels ein- und ausgangsseitiger Sensoren gestartet. Die Bürstenlaufzeit ist zwischen 1 und 10 Sekunden einstellbar.

Die Maschine wird anschlussfertig geliefert. Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Die Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine ist in den Bürstenlängen (BL) 400, 700, 1100 und 1600 mm lieferbar.

Walk-Through Sole Cleaning Machine DLSO-SL

Stainless steel AISI 304

The walk-through sole cleaning machine DLSO-SL 800 to 2000 is designed for optimal cleaning of shoe soles, whilst adhering to a high degree of safety by the enforced passing of personnel through all hygienic controls.

Two horizontally mounted rotating brushes covered by a fold-out floor grating made of stainless steel ensure the fast cleaning of the soles.


The rotation of the brushes is activated by sensors located at the entry and exit sides, which also activate the release of the cleaning agent and water mixture. The brushes can be adjusted to run for between 1 and 10 seconds.

The machine is delivered ready for connection. Siphon, joints and gaskets and small parts are not included.

The walk-through sole cleaning machine is available in brush lengths (BL) 400, 700, 1100 and 1600 mm.



DLSO-SL 1100



Technische Daten DLSO-SL ..

.. **800** Abmessungen (L x T x H): 1400 x 860 x 1300 / BL: 400
 .. **1100** Abmessungen (L x T x H): 1700 x 860 x 1300 / BL: 700
 .. **1500** Abmessungen (L x T x H): 2100 x 860 x 1300 / BL: 1100
 .. **2000** Abmessungen (L x T x H): 2600 x 860 x 1300 / BL: 1600
 Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 0,6 kW
 Wasseranschluss: 3/4" max. 43 °C
 Wasserablauf: DN 50

Technical data DLSO-SL ..

.. **800** Dimensions (L x D x H): 1400 x 860 x 1300 / BL: 400
 .. **1100** Dimensions (L x D x H): 1700 x 860 x 1300 / BL: 700
 .. **1500** Dimensions (L x D x H): 2100 x 860 x 1300 / BL: 1100
 .. **2000** Dimensions (L x D x H): 2600 x 860 x 1300 / BL: 1600
 Electrical connection: 400 V/N/PE, 50/60 Hz
 Power consumption: 0,6 kW
 Water connection: 3/4" max. 43 °C
 Water outlet: DN 50

Kompakt-Hygienschleusen HD-Line Compact Hygiene Stations HD-Line

DLSO-HD

Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine DLSO-HD

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Die Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine DLSO-HD 800 bis DLSO-HD 2000 dienen zur optimalen Reinigung der Schuhsohlen bei einem hohen Maß an Sicherheit durch die hygienische Zwangsführung des Personals. Zwei waagrecht liegende und rotierende Bürsten, die mit einem hochklappbaren Laufrost aus Edelstahlrundmaterial abgedeckt sind, garantieren eine schnelle Reinigung der Sohlen. Der Bürstenlauf unter Zugabe des Wasser-/Reinigungsmittelgemisches wird mittels ein- und ausgangsseitiger Sensoren gesteuert. Die Bürstenlaufzeit ist zwischen 1 und 10 Sekunden einstellbar. Die Maschine wird anschlussfertig geliefert. Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Die Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine ist in den Bürstenlängen (BL) 400, 700, 1100 und 1600 mm lieferbar.

Walk-Through Sole Cleaning Machine DLSO-HD


Stainless steel AISI 304

The walk-through sole cleaning machines in the DLSO-HD 800 to DLSO-HD 2000 line provide optimal cleaning of the soles of shoes, while providing a high level of safety ensured by the enforced guidance of personnel through the machine. Two horizontally mounted rotating brushes covered by a foldable floor grating made of stainless steel ensure the fast cleaning of the soles. The rotation of the brushes is activated by sensors located on the entry and exit sides, which also activate the release of the cleaning agent and water mixture. The brushes can be adjusted to run for between 1 and 10 seconds. The machine comes ready for connection. Siphon, joints and gaskets and small parts are not included.

The walk-through sole cleaning machine is available in brush lengths (BL) 400, 700, 1100 and 1600 mm.



DLSO-HD 1100



Technische Daten DLSO-HD ..

.. **800** Abmessungen (L x T x H): 1400 x 860 x 1300 / BL: 400
 .. **1100** Abmessungen (L x T x H): 1700 x 860 x 1300 / BL: 700
 .. **1500** Abmessungen (L x T x H): 2100 x 860 x 1300 / BL: 1100
 .. **2000** Abmessungen (L x T x H): 2600 x 860 x 1300 / BL: 1600
 Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 0,6 kW
 Wasseranschluss: 3/4" max. 43 °C
 Wasserablauf: DN 50

Technical data DLSO-HD ..

.. **800** Dimensions (L x D x H): 1400 x 860 x 1300 / BL: 400
 .. **1100** Dimensions (L x D x H): 1700 x 860 x 1300 / BL: 700
 .. **1500** Dimensions (L x D x H): 2100 x 860 x 1300 / BL: 1100
 .. **2000** Dimensions (L x D x H): 2600 x 860 x 1300 / BL: 1600
 Electrical connection: 400 V/N/PE, 50/60 Hz
 Power consumption: 0,6 kW
 Water connection: 3/4" max. 43 °C
 Water outlet: DN 50